



Ganascia oscillante mobile, Per modello: 90



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 361660 90 |
| GTIN | 4250364400909 |
| Classe articolo | 34A |

Descrizione

Esecuzione:

Ganascia mobile con zigrinatura su un lato.

Uso:

- Per il serraggio di pezzi non paralleli.
- Per l'alloggiamento di ganasce senza profilo n. art. 361950; 361960; 361970.

Materiale:

In acciaio temprato, superfici rettificate.

Per :

NC8, Garant-NC, titanio.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Per modello: 90

Larghezza ganasce b: 90 mm

Altezza ganasce h: 34 mm

Lunghezza ganasce l: 68 mm

Per codice a colori: LC

Per codice a colori: Duo

Descrizione tecnica

| | |
|---------------------|-----|
| Per codice a colori | LC |
| Per codice a colori | Duo |

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Per codice a colori | TC |
| Per codice a colori | NC8 |
| Larghezza ganasce b | 90 mm |
| Lunghezza ganasce l | 68 mm |
| Per modello | 90 |
| Altezza ganasce h | 34 mm |
| Tipo di prodotto | Ganascia per morsa da banco |