

Mitutoyo**Micrometro digitale per interni, Intervallo di misurazione: 20-25mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429110 20-25
GTIN	4946368562988
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Lettura diretta su ampio display digitale. Misurazione sicura e senza errori.

"Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

Ridotto consumo di corrente. Con spia di controllo del livello di carica e segnalazione delle anomalie.

Superfici di contatto e parti soggette a usura in metallo duro; a partire dalla Dim. 12-16 le superfici di contatto sono in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una lunga durata.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497445, prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Nota:

Su richiesta fino a campo di misura 300 mm.

Descrizione tecnica

Profondità di misura standard	88 mm
Profondità di misura con prolunga	238 mm
Intervallo di misurazione	20 - 25 mm
Dimensione a	0,3 mm

Limite di errore	0,003 mm
Lettura	0,001 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaMicrometri per interni a 3 punti Campo di misura massima 50 mm	022500 50
Certificato DAkkSMicrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150	429010 3/150
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 22 mm	484030 22
	484030 24

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 24 mm

Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello

498965

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 25 mm

484030 25

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1

497445 D1

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 23 mm

484030 23

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 20 mm

484030 20