

**BMI®****Nastro in fibra di vetro nel telaio, Lunghezza del nastro: 30m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	465500 30
GTIN	4007368020592
Classe articolo	46M

**Descrizione****Esecuzione:**

**Custodia:** in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.

**Telaio:** in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.

**Nastro in fibra di vetro.** Resistenza **estrema** a pressione **e a flessione**, resistenza agli agenti atmosferici e a molti agenti chimici. **Elettroisolante.** Ottima leggibilità. Con graduazione in centimetri.

Dim. 30 con telaio a V.

**Nota:**

Esecuzione con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.

**Descrizione tecnica**

Larghezza del nastro	13 mm
Larghezza telaio	150 mm
Lunghezza complessiva	310 mm
Modello terminale	A

Lunghezza del nastro	30 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

**Servizi**

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 50 m	026240 50
--	-----------