

BMI®**Nastro in acciaio per molle con rivestimento in poliammide in custodia in custodia, Lunghezza del nastro: 30m****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	463100 30
GTIN	4007368074861
Classe articolo	46M

Descrizione**Esecuzione:**

Custodia: in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.

Telaio: in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.

Nastro: inizio nastro brevettato; **rivestimento flextop.** Il rivestimento del nastro, in plastica trasparente a elevata flessibilità, ne impedisce la rottura.

Nastro in acciaio con rivestimento in poliammide. Buona resistenza alla rottura e flessibilità. Acciaio per molle resistente a pressoflessione. **Elevata resistenza all'abrasione,** agli agenti atmosferici e a molti agenti chimici e oli. Scala in millimetri continua.

Nota:

Esecuzione con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.

Descrizione tecnica

Larghezza del nastro	13 mm
Altezza custodia	32 mm
Larghezza custodia	175 mm

Lunghezza custodia	210 mm
Modello terminale	A
Lunghezza del nastro	30 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 50 m	026240 50
--	-----------