

Mitutoyo

Set di micrometri digitali a tre punte per interni, Intervallo di misurazione: 25-50mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	429260 25-50
GTIN	4946368636733
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Strumenti di misura rapida per interni a 3 punte Borematic, per la misura di fori ciechi. Lettura chiara e senza errori grazie all'ampio display LCD con altezza cifre 11 mm. **Display orientabile a 330°**. Le punte tastatrici consentono di centrare il micrometro automaticamente nel foro e garantiscono la massima semplicità di utilizzo. La regolazione senza gioco delle punte tastatrici avviene mediante un **cono di spinta in metallo duro**.

Vantaggi:

Misurazione rapida e ripetibile grazie alla regolazione veloce e all'autocentratura.

Funzione:

- **Tasto HOLD per la memorizzazione del valore misurato (per esempio in caso di posizioni di misura scomode).**
- **ZERO / ABS per l'azzeramento in qualsiasi posizione.**
- **Visualizzazione passa/non passa per un facile controllo dei valori di tolleranza.**
- **Regolazione veloce per una rapida copertura del campo di misura.**

Fornitura:

Micrometri digitali per interni n. art. 429250, anelli di riscontro.

Descrizione tecnica

Numero anelli di riscontro	2
Ø Anello di riscontro	30 / 40 mm
Numero di testine di misure	3
Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Limite di errore	0,006 mm
Lettura	0,001 mm
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Strumento di misura per interni a 3 punti

Servizi

Rapporto di taratura Set di micrometri per interni Intervallo di misurazione 25-50 mm	020550 25-50
---	--------------

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 27 mm	484030 27
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm	484030 35
Trasmettitori Modello S1	498966 S1
Cavo di collegamento Modello D1	497080 D1

Cavo di collegamento Modello D2	497080 D2
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
Cavo di collegamento Modello USB2	497080 USB2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150	429010 3/150
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975