



Nastro in acciaio bianco in custodia, Lunghezza del nastro: 10m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	462900 10
GTIN	4007368074205
Classe articolo	46M

Descrizione

Esecuzione:

Custodia: in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.

Telaio: in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.

Nastro: inizio nastro brevettato; **rivestimento flextop.** Il rivestimento del nastro, in plastica trasparente a elevata flessibilità, ne impedisce la rottura.

Nastro in acciaio bianco. Nastro temprato, strato di fosfato anticorrosione, rivestimento in resina sintetica resistente all'usura. Ottima leggibilità. Scala in millimetri continua.

Nota:

Esecuzione con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza custodia	138 mm
Altezza custodia	32 mm
Larghezza custodia	115 mm

Larghezza del nastro	13 mm
Modello terminale	A
Lunghezza del nastro	10 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Servizi

Rapporto di taratura Flessometro Lunghezza max. 10 m	026240 10
--	-----------