

Mitutoyo**Set di micrometri digitali per interni, Intervallo di misurazione: 25-50mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	429112 25-50
GTIN	4946368562933
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Letture dirette su ampio display digitale. Misurazione sicura e senza errori; senza nonio.

"Function Lock" per impedire lo spostamento accidentale del punto zero.

Ridotto consumo di corrente. Con spia di controllo del livello di carica e segnalazione delle anomalie.

Superfici di contatto e parti soggette a usura in metallo duro; a partire dalla Dimensione 12-25 le superfici di contatto sono in acciaio temprato con rivestimento in titanio per una lunga durata.

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d'acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Micrometro digitale per interni n. art. 429110, anelli di riscontro.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	25 - 50 mm
Numero anelli di riscontro	2

Ø Anello di riscontro	30 / 40 mm
Numero di micrometri	3
Grado di protezione IP	IP 65
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	DIN 863
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Metrologia	digitale
Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	S6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taraturaSet di micrometri per interni Intervallo di misurazione 25-50 mm	020550 25-50
--	--------------

Accessori

Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 28 mm	484030 28
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 35 mm	484030 35
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello D2	497445 D2
Anello di azzeramentoDIN 2250 C Ø Misura nominale 45 mm	484030 45
Prolunga per micrometri per interni Modello 3/150	429010 3/150
Cavo di collegamentocon tasto DATA Modello USB2	497445 USB2
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Trasmettitori Modello S16E	498966 S16E

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1

497445 D1