

Mitutoyo**Micrometri per interni Holtest, Intervallo di misurazione: 175-200mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	429000 175-200
GTIN	4946368517803
Classe articolo	44A

Descrizione

Esecuzione:

Antiruggine, elementi di lettura in esecuzione cromata antiriflesso. Tamburo graduato con graduazione nera e frizione.

Per fori passanti, superfici di contatto in acciaio temprato.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 429010, anelli di riscontro n. art. 484030.

Descrizione tecnica

Intervallo di misurazione	175 - 200 mm
Profondità di misura standard	147 mm
Profondità di misura con prolunga	297 mm
Dimensione a	19,6 mm
Ø Tamburo graduato	23 mm
Lunghezza complessiva	249 mm
Limite di errore	0,01 mm
Lettura	0,005 mm
Norma	Norma interna
Scala tamburo graduato	1/50 mm
Metrologia	analogico

Imballaggio	Custodia rigida
Taratura	B6
Tipo di prodotto	Micrometro per interni a 3 punte

Servizi

Rapporto di taratura Micrometri per interni a 3 punte Campo di misura massima 200 mm	022500 200
Certificato DAkkS Micrometro per interni a 3 punte campo di misura massimo 200 mm	022510 200

Accessori

Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 175 mm	484030 175
Prolunga per micrometri per interni Modello 4/150	429010 4/150
Anello di azzeramento DIN 2250 C Ø Misura nominale 180 mm	484030 180