



Nastro in acciaio inossidabile nel telaio, Lunghezza del nastro: 50m



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	464850 50
GTIN	4007368018575
Classe articolo	46M

Descrizione

Esecuzione:

Custodia: in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.

Telaio: in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.

Nastro: inizio nastro brevettato; **rivestimento flextop.** Il rivestimento del nastro, in plastica trasparente a elevata flessibilità, ne impedisce la rottura.

Nastro in acciaio inossidabile temprato al nichel-cromo, con verniciatura trasparente a fuoco. Graduazione stampata con scale e cifre di facile lettura. Buona resistenza alla rottura e flessibilità. Graduazione in centimetri (i primi 20 cm con graduazione in millimetri).

Dim. 20 e 30 con telaio diritto, Dim. 50 / 100 con telaio a V.

Nota:

Ulteriori versioni con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	310 mm
Larghezza del nastro	13 mm
Larghezza telaio	150 mm
Modello terminale	A

Scheda tecnica

Lunghezza del nastro	50 m
Norma	EG II
Taratura	G1
Tipo di prodotto	Flessometro

Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/464850-50>