



## Calibro a corsoio digitale – PROMOZIONE IP67 i-wi con asta di profondità tonda, Campo di misura: 150STARTmm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	402736 150START
GTIN	4059192064365
Classe articolo	43A

### Descrizione

#### Esecuzione:

**Funzioni:** ON/OFF, AUTO-ON/OFF, HOLD (salvataggio dei valori di misura), RESET (azzeramento del display), PRESET (preimpostazione della misura), mm/pollici, sistema Reference, funzione LOCK (blocco tastiera), DATA (trasmissione dati)

- **Trasmettitore integrato**
- **Subito pronto all'uso grazie al sistema Reference**
- **Straordinariamente resistente a polvere e lubrorefrigeranti: grado di protezione IP67**
- **Alimentazione: a batteria, durata di ca. 3 anni (con attivazione radio ca. 0,5 anni)**
- **Guide di scorrimento lappate**
- **Corsoio e calibro temprati e inossidabili**

#### Esecuzione Testo pubblicitario:

Display LCD molto ampio con altezza cifre 11 mm. Interfaccia dati wireless i-wi integrata. Resistente contro polvere e umidità. Durata della batteria ca. 3 anni.

#### Funzione:

IP67: protezione contro l'immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

#### Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032. Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

#### Accessori speciali:

Ricevitore radio i-wi n. art. 498912.

#### Nota:

Subito per voi il software MarCom Professional 5.2 scaricabile gratuitamente alla pagina [www.mahr.com/marcom](http://www.mahr.com/marcom)

## Descrizione tecnica

Lettura	0,0005 pollici
Durata batterie	3 anni
Lunghezza dei becchi	40 mm
Asta di profondità	Ø 1,5
Taratura	A1
Lettura	0,01 mm
Spegnimento automatico	sì
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Limite di errore	0,03 mm
Memorizzazione dei valori di misura	Sistema Reference Lock MAHR
Norma	DIN 862
Risoluzione	mm / pollici
Asta di profondità	sì
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	1 pz. CR2032
Tipo di batteria	Batteria a pastiglia
Grado di protezione IP	IP 67
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Dimensioni internazionali	CR2032
Interfaccia	Sistema radio i-wi MAHR
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

## Servizi

021000 200

## Scheda tecnica

Rapporto di taratura Calibri a corsoio / Calibri di profondità  
Campo di misura massima 200 mm

Certificato DAkkS Calibri a corsoio / Calibri di profondità  
campo di misura massimo 200 mm

021010 200