



Metro pieghevole in plastica, Lunghezza: 2Rm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	466200 2R
GTIN	4010995270599
Classe articolo	46R

Descrizione

Esecuzione:

Stecche in **plastica rinforzata con fibra di vetro, resistenti alla flessione** e dotate di superficie opaca. Molto resistenti, antirottura, antiscalfittura e impermeabili all'acqua. Con giunto articolato scanalato e scala in millimetri di precisione impressa. Stecche con scatto in posizione a 90° e a 180°. Estremità in metallo antiusura. Lettura su entrambi i lati grazie alla scala con andamento inverso sul retro (Recto/Verso).

Descrizione tecnica

Larghezza	15 mm
Lunghezza	2 m
Numero di stecche	10
Norma	EG III
Tipo di prodotto	Metro pieghevole