

PLANOLITH**Piani di granito Grado di precisione 00, Lunghezza × Larghezza: 400X400mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 430400 400X400 |
| GTIN | 2050001042613 |
| Classe articolo | 46H |

Descrizione**Esecuzione:**

Granito nero di prima scelta.

- **Privo di difetti, struttura omogenea.**
- **Resistente alla flessione e alla torsione.**
- **Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima.**
- **Lavorazione microfine della superficie (lappata al diamante). Tolleranze migliori di quelle richieste dalla norma.**
- **Bordi esterni rettificati.**
- **Il lato inferiore del piano è dotato di punti di appoggio (supporti a sfera di acciaio) per il perfetto posizionamento in piano.**
- **Durezza superiore all'acciaio temprato (6 – 7 della scala di durezza Mosscher), materiale amagnetico e isolato elettricamente.**

Precisione:

La lavorazione e il controllo finale avvengono con autocollimatori laser o livelle elettroniche in sale metrologiche a temperatura costante e con umidità controllata. Gli strumenti di controllo impiegati sono della stessa tipologia di quelli dei centri di taratura nazionali e internazionali.

DIN 876/00 – Lappato di grande precisione al diamante per le sale metrologiche.

Fornitura:

Inclusi rapporto di controllo del produttore, imballo. Inclusi piedini di gomma.

Nota:

Su richiesta: inserti filettati in acciaio inossidabile, guide scanalate a T in acciaio (non disponibile per n. art. 430190), grado di precisione 000, altre grandezze e misure intermedie. Franco magazzino fornitore.

Descrizione tecnica

| | |
|------|-------|
| Peso | 25 kg |
|------|-------|

| | |
|-------------------------|--|
| Planarità | 0,003 mm |
| Spessore | 50 mm |
| Numero di basi in gomma | 4 |
| Norma | DIN 876 |
| Accuratezza | 00 mm |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
| Tipo di prodotto | Disco reticolare |