

PLANOLITH**Piani di granito Grado di precisione 00, Lunghezza × Larghezza: 800X600mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	430400 800X600
GTIN	2050001042644
Classe articolo	46H

Descrizione**Esecuzione:**

Granito nero di prima scelta.

- **Privo di difetti, struttura omogenea.**
- **Resistente alla flessione e alla torsione.**
- **Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima.**
- **Lavorazione microfine della superficie (lappata al diamante). Tolleranze migliori di quelle richieste dalla norma.**
- **Bordi esterni rettificati.**
- **Il lato inferiore del piano è dotato di punti di appoggio (supporti a sfera di acciaio) per il perfetto posizionamento in piano.**
- **Durezza superiore all'acciaio temprato (6 – 7 della scala di durezza Mosscher), materiale amagnetico e isolato elettricamente.**

Precisione:

La lavorazione e il controllo finale avvengono con autocollimatori laser o livelle elettroniche in sale metrologiche a temperatura costante e con umidità controllata. Gli strumenti di controllo impiegati sono della stessa tipologia di quelli dei centri di taratura nazionali e internazionali.

DIN 876/00 – Lappato di grande precisione al diamante per le sale metrologiche.

Fornitura:

Inclusi rapporto di controllo del produttore, imballo. Inclusi supporti a sfera di acciaio.

Nota:

Su richiesta: inserti filettati in acciaio inossidabile, guide scanalate a T in acciaio (non disponibile per n. art. 430190), grado di precisione 000, altre grandezze e misure intermedie. Franco magazzino fornitore.

Descrizione tecnica

Planarità	0,004 mm
-----------	----------

Spessore	120 mm
Peso	173 kg
Numero supporti a sfera di acciaio	3
Norma	DIN 876
Accuratezza	00 mm
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Tipo di prodotto	Disco reticolare

Accessori

Coppia di supporti per alberi senza centri	431705
Coppia di contropunte, classe di qualità 1, esecuzione pesante Altezza contropunte 150 mm	431710 150
Coppia di contropunte, classe di qualità 1, esecuzione pesante Altezza contropunte 200 mm	431710 200
Scanalatura a T di guida e serraggio incluso montaggio Per lunghezze dei piani 800 mm	431700 800