

PLANOLITH**Piani di granito Grado di precisione 0, Lunghezza × Larghezza: 800X600mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|----------------|
| Numero d'ordine | 430300 800X600 |
| GTIN | 2050001040688 |
| Classe articolo | 46H |

Descrizione**Esecuzione:**

Granito nero di prima scelta.

- **Privo di difetti, struttura omogenea.**
- **Resistente alla flessione e alla torsione.**
- **Antiruggine e resistente agli acidi, conducibilità termica minima.**
- **Lavorazione microfine della superficie (lappata al diamante). Tolleranze migliori di quelle richieste dalla norma.**
- **Bordi esterni rettificati.**
- **Il lato inferiore del piano è dotato di punti di appoggio (supporti a sfera di acciaio) per il perfetto posizionamento in piano.**
- **Durezza superiore all'acciaio temprato (6 – 7 della scala di durezza Mosscher), materiale amagnetico e isolato elettricamente.**

Precisione:

La lavorazione e il controllo finale avvengono con autocollimatori laser o livelle elettroniche in sale metrologiche a temperatura costante e con umidità controllata. Gli strumenti di controllo impiegati sono della stessa tipologia di quelli dei centri di taratura nazionali e internazionali.

DIN 876/0 – Lappato di precisione al diamante per il collaudo.

Fornitura:

Inclusi rapporto di controllo del produttore, imballo. Inclusi supporti a sfera di acciaio.

Nota:

Su richiesta: inserti filettati in acciaio inossidabile, guide scanalate a T in acciaio (non disponibile per n. art. 430190), grado di precisione 000, altre grandezze e misure intermedie. Franco magazzino fornitore.

Descrizione tecnica

| | |
|----------|--------|
| Spessore | 120 mm |
|----------|--------|

| | |
|------------------------------------|--|
| Peso | 173 kg |
| Planarità | 0,007 mm |
| Numero supporti a sfera di acciaio | 3 |
| Norma | DIN 876 |
| Accuratezza | 0 mm |
| Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore |
| Tipo di prodotto | Disco reticolare |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Coppia di contropunte, classe di qualità 1, esecuzione pesante Altezza contropunte 150 mm | 431710 150 |
| Scanalatura a T di guida e serraggio incluso montaggio Per lunghezze dei piani 800 mm | 431700 800 |
| Coppia di supporti per alberi senza centri | 431705 |
| Coppia di contropunte, classe di qualità 1, esecuzione pesante Altezza contropunte 200 mm | 431710 200 |