

STABILA **Livella a bolla in metallo leggero Profilo R, Lunghezza: 1000 mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	467405 1000
GTIN	4005069183738
Classe articolo	46M

**Descrizione****Esecuzione:**

**Profilo R in alluminio resistente alla torsione** per le applicazioni più difficili.

- **Elevata stabilità al ribaltamento durante la misurazione grazie alla superficie di contatto extralarga (4 cm).**
- **Marcatura / taglio su tutta la lunghezza del profilo senza interruzioni grazie ai tre bordi di tracciatura a guida sicura. Traversa a tutta lunghezza sopra la bolla orizzontale.**
- **Corrimano con scanalatura per le dita su tutta la lunghezza.**
- **Estremità antiurto rimovibili con tappi antiscivolo brevettati. Con due superfici di contatto rivestite, due bolle verticali e una orizzontale.**

Errore massimo in posizione normale: 0,5 mm/m

Errore massimo con misura sopratesta: 0,5 mm/m

**Descrizione tecnica**

Lunghezza	1000 mm
Errore massimo con misura sopratesta	0,5 mm/m
Errore massimo in posizione normale	0,5 mm/m
Tipo di prodotto	Livella a bolla