

Garant
Inserto di serraggio Dual con Gripp 5/5, Per modello: 63

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361141 63
GTIN	4045197849168
Classe articolo	310

Descrizione
Esecuzione:
Superficie di appoggio di 3 mm.

2 stadi di serraggio con altezza di 5 mm.

Vantaggi:
Invertendo la ganasca, si crea un secondo stadio di serraggio.
Per :

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

Larghezza ganasce b: 63 mm

Altezza ganasce h: 20 mm

Lunghezza ganasce l: 12 mm

Per codice a colori: Xpent0

Descrizione tecnica

Altezza h_1	15 mm
Lunghezza l_1	9 mm
Larghezza ganasce b	63 mm
Altezza h_2	15 mm

Lunghezza ganasce l	12 mm
Altezza ganasce h	20 mm
Lunghezza l ₂	9 mm
Per codice a colori	Xpent0
Tipo di prodotto	Ganascia per morsa da banco