

Garant**Inserto di serraggio liscio 3/5 con rivestimento, Per modello: 63**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	361144 63
GTIN	4045197849229
Classe articolo	310

Descrizione

Esecuzione:**Superficie di appoggio di 3 mm.**

Primo stadio di serraggio con altezza di 3 mm. Secondo stadio di serraggio con altezza di 5 mm.
Con rivestimento.

Vantaggi:

Invertendo la ganasca, si crea un secondo stadio di serraggio.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

Descrizione tecnica

Altezza h_1	17 mm
Lunghezza ganasce l	12 mm
Lunghezza l_2	9 mm
Lunghezza l_1	9 mm
Larghezza ganasce b	63 mm
Altezza h_2	15 mm

Altezza ganasce h	20 mm
Per codice a colori	Xpent0
Tipo di prodotto	Ganasce per morsa a vite