

Garant**Inserto di serraggio con prisma, Per modello: 63****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	361148 63
GTIN	4045197849304
Classe articolo	310

Descrizione**Uso:**

Per il serraggio di componenti tondi.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124 – 361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.

Ganasce a gradino n. art. 361295 – 361296.

Nota:

Contro-ganasca adatta con la stessa altezza d'ingombro n. art. 361149.

Descrizione tecnica

Altezza ganasce h	25 mm
Altezza h ₂	12,5 mm
D _{min.}	8 mm
Lunghezza ganasce l	19,8 mm
D _{max.}	47 mm
Larghezza ganasce b	63 mm
Per codice a colori	Xpent0

Tipo di prodotto

Ganasce per morsa a vite