

Mitutoyo**Calibro a corsoio digitale con sistema AOS, Intervallo di misurazione: 150mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412632 150
GTIN	4946368667720
Classe articolo	44A

Descrizione**Esecuzione:**

Il valore misurato è facilmente leggibile grazie alle cifre di grandi dimensioni (altezza 9 mm). Il sistema di misura elettromagnetico **AOS (Advanced Onsite Sensor)** offre maggiore protezione contro acqua e polvere.

- **Riga graduata assoluta, senza necessità di azzeramento, che consente una misura rapida e sicura.**
- **Consumo ridotto di corrente (uso continuo 20.000 ore), spia di controllo del livello di carica della batteria.**

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

Accessori speciali:

Coperchio vano batterie n. art. 412239 Dim. B.

Descrizione tecnica

Norma	ISO 13385
Asta di profondità	angolare, 3,7×1,4
Taratura	A1
Altezza cifre display LCD	9 mm
Asta di profondità	sì
Durata batterie	20000 h
Lunghezza dei becchi	40 mm

Lettura	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Numero di batterie contenute	1
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Scostamento di misura E MPE	$\pm 0,02$ mm
Metodo di misura dello strumento di misura	procedimento induttivo elettromagnetico
Metrologia	digitale
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti	temprata
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibri a corsoio universali

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200

Accessori

Base per asta di profondità, in metallo con 2 viti	412120
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Coperchio vano batterie Tipo B	412239 B