

**Calibro con comparatore, Modello: 150/01****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	412415 150/01
GTIN	7630041105414
Classe articolo	45A

Descrizione**Esecuzione:**

Scala cromata opaca. Con protezione antiurto e cremagliera protetta. Comparatore di precisione con quadrante orientabile mediante vite di fissaggio.

Asta di profondità particolarmente sottile. Risoluzione: 1 mm sull'asta, 1/100 mm sul comparatore.

Accessori speciali:

Tabella filetti n. art. 412180 per il lato posteriore dei calibri a corsoio.

Descrizione tecnica

Lunghezza dei becchi	40 mm
Unità di lettura (comparatore)	0,01 mm
Intervallo di misurazione	0 - 150 mm
Taratura	A1
Giro della lancetta	1 mm
Lunghezza punte a croce	13 mm
Scostamento di misura E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Asta di profondità	angolare, 3,6×1,7
Metrologia	analogico
Materiale	Acciaio inossidabile, INOX

Tutti i componenti	temperate
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Calibro con comparatore

Servizi

Certificato DAkkSCalibri a corsoio / Calibri di profondità campo di misura massimo 200 mm	021010 200
Rapporto di taraturaCalibri a corsoio / Calibri di profondità Campo di misura massima 200 mm	021000 200