



Lima per levigatura di precisione Degussit in ceramica ossidata, quadra, Lunghezza × Larghezza (Grana): 100X6Fmm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	558955 100X6F
GTIN	4045197407269
Classe articolo	53D

Descrizione

Esecuzione:

La durezza straordinariamente elevata di ceramica e ossido di alluminio sinterizzati e senza leganti conferisce agli utensili di rettifica di precisione un'eccellente resistenza dei bordi e dei profili (rubino sintetico) per una straordinaria qualità superficiale.

Lime per levigatura di precisione in rubino sinterizzato nelle grane: **fine (F)** (Ra ca. 1 µm corrisponde all'incirca alla grana 2000).

Uso:

Per ottenere in lavori di precisione una straordinaria qualità superficiale durante la realizzazione di stampi e utensili, nella meccanica di precisione, nell'industria ottica e vetraria, nella produzione di porcellane, ecc. Per la realizzazione di smussi, per incidere e per modificare la forma.

Descrizione tecnica

Larghezza	6 mm
Grado di finezza	fine
Lunghezza	100 mm
Grana	2000
Serie	Degussit®
Materiale abrasivo	Rubino sinterizzato
Forma	quadra

Tipo di prodotto

Lima abrasiva

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
Metallo duro (HM)	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Pietra	limitatamente adatto		
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		