



## Smerigliatrice doppia ECO, 230 V, Modello: W175



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	077502 W175
GTIN	2050001694614
Classe articolo	03S

### Descrizione

#### Esecuzione:

Smerigliatrice doppia a corrente alternata monofase con **motore silenzioso ed esente da manutenzione. Le protezioni oculari sovradimensionate** assicurano un'elevata sicurezza per l'utilizzatore. I portapezzi sono **regolabili senza utensili**.

La **protezione contro il riavvio** evita che la macchina si riavvii involontariamente dopo un'interruzione di corrente.

#### Fornitura:

Con mole in corindone normale NK36 e NK60.

#### Nota:

Per le mole abrasive adatte vedi a partire da n. art. 596100 e n. art. 568733.

Supporto macchina adatto n. art. 077513 Dim. DS04 con piastra di adattamento n. art. 077515 Dim. ECO.

Potenza assorbita: 520 W

Numero massimo giri: 2900 min<sup>-1</sup>

Ø Mola abrasiva D: 175 mm

Larghezza mola abrasiva T: 20 - 25 mm

Ø Foro mola abrasiva H: 32 mm

Peso: 18 kg

### Descrizione tecnica

Peso	18 kg
------	-------

Potenza assorbita	520 W
Denominazione originale prodotto	W175
Numero massimo giri	2900 min <sup>-1</sup>
Larghezza mola abrasiva T	20 - 25 mm
Ø Foro mola abrasiva H	32 mm
Ø Mola abrasiva D	175 mm
Alimentazione	Alimentazione di rete
Tipo di prodotto	Rettificatrice doppia

## Accessori

Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596310 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596100 EK80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK36	596310 NK36
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello C800	596200 C800
Supporto macchina Adatto per macchina DS04	077513 DS04
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596310 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596200 EK80
Piastra di adattamento per ECO-DS04 Per ECO	077515 ECO
Protezione oculare per n. art. 077502 Modello ECO	077509 ECO
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596310 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello C800	596100 C800
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello NK60	596200 NK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK80	596310 EK80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello EK60	596200 EK60
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596200 SC80
Mola a legante ceramico D×T×H (mm) Modello SC80	596100 SC80