



Disco per troncatura di piccole dimensioni PREMIUM*** EXTRA SOTTILE, Ø Disco: 75mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	563050 75
GTIN	9003172992709
Classe articolo	53T

Descrizione

Esecuzione:

Disco per troncatura piccolo extrasottile per uso con **smegliatrici diritte ad aria compressa o elettriche**, ideale per punti ristretti. Impiego con mandrino portapezzi n. art. 563070.

Esecuzione molto tagliente per troncature rapide e senza sbavature.

Esecuzione Testo pubblicitario:

Disco per troncatura di piccole dimensioni extrasottile per uso con **levigatrici diritte ad aria compressa o elettriche**, ideale per punti ristretti.

Specifica:

A60R-BFXA.

Nota:

Lo spessore dei dischi deve essere pari ad almeno il 20% dello spessore del materiale da troncatura.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	diritto
Numero massimo giri	20300 min ⁻¹

Larghezza disco	1 mm
Ø Foro	10 mm
Specifica	A60R-BFXA
Ø Disco	75 mm
Per spessori materiale	3 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Percentuale di ferro, zolfo e cloro	< 0,1 %
Angolo di registrazione consigliato	90 grado
Ottimizzato per il materiale	Acciaio
Macchina di propulsione	Smerigliatrici diritte
Macchina di propulsione	Smerigliatrici angolari
Velocità periferica massima	80 m/s
Tipo di prodotto	Disco per troncatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	idoneo		
Acciaio < 67 HRC	idoneo		
INOX	idoneo		
Ti	idoneo		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Uni	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		

Accessori

Mandrino portapezzi per dischi di troncatura di piccole dimensioni Per foro di Ø 10 mm

563070 10