

HOLEX**Manicotto di smerigliatura (A) grana 40 grosso, Ø Bussole × Larghezza bussole: 22X20mm****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 553700 22X20 |
| GTIN | 4045197240248 |
| Classe articolo | 52E |

Descrizione**Esecuzione:**

A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana. Non indicato per l'utilizzo con sostanze lubrorefrigeranti.

Corindone normale (A).**Uso:**

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale – anche per bordi.

Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------|-------|
| Bussole larghezza. | 20 mm |
| Grana | 40 |

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Ø Bussola | 22 mm |
| Grado di finezza | grosso |
| Materiale abrasivo | Corindone normale |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Forma manicotti | cilindrico |
| Tipo di prodotto | Manicotto di smerigliatura |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | idoneo | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 55 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | limitatamente adatto | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| a secco | idoneo | | |

Accessori

Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, Ø
Gambo 6 mm Ø Testa × Lunghezza testa 22X20 mm

553600 22X20