

**Prolunga, □ Interno ed esterno: 6,2mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	149400 6,2
GTIN	4045197857316
Classe articolo	12L

**Descrizione****Esecuzione:**

Temperate e nichelate. Quadro esterno e interno di uguali dimensioni.

**Uso:**

Per prolungare maschi con esecuzione corta (per es. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), alesatori a mano e altri utensili con codolo a sezione quadra.

**Nota:**

Prolunghe per maschi a macchina con codolo, per esempio a norma DIN 371 / 374 / 376, vedi **n. art. 338400**.

**Descrizione tecnica**

Ø D	14 mm
Per maschi a filettare metriche DIN 352	M11
Lunghezza complessiva	120 mm
□ Interno ed esterno	6,2 mm
Norma	DIN 377
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice