

**Prolunga, Interno ed esterno: 9mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	149400 9
GTIN	4045197857347
Classe articolo	12L

Descrizione**Esecuzione:**

Temprate e nichelate. Quadro esterno e interno di uguali dimensioni.

Uso:

Per prolungare maschi con esecuzione corta (per es. DIN 351 / 352 / 2181 / 5157), alesatori a mano e altri utensili con codolo a sezione quadra.

Nota:

Prolunghe per maschi a macchina con codolo, per esempio a norma DIN 371 / 374 / 376, vedi **n. art. 338400**.

Descrizione tecnica

<input type="checkbox"/> Interno ed esterno	9 mm
Lunghezza complessiva	130 mm
Per maschi a filettare metriche DIN 352	M13 – M16
Ø D	19 mm
Norma	DIN 377
Tipo di prodotto	Prolunghe da 1/2 pollice