


HOLEX**Manicotto di smerigliatura (A) grana 40 grosso, Ø Bussole × Larghezza bussole: 30X20mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553700 30X20
GTIN	4045197240255
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

A velocità elevata, il manicotto di smerigliatura resta ben saldo grazie alla dilatazione del corpo di gomma. È possibile utilizzare tutta la larghezza del manicotto: antiscivolo, veloce e facile da sostituire (avvitare / svitare nel senso delle fessure). Compatibile solo con sistema di supporti per manicotti di smerigliatura rettificati.

In materiale antistrappo, con legante in resina completamente sintetica, di elevata durata e buona adesione della grana. Non indicato per l'utilizzo con sostanze lubrorefrigeranti.

Corindone normale (A).**Uso:**

I manicotti di smerigliatura vengono utilizzati principalmente per lavori in piano che richiedono una maggiore asportazione di materiale – anche per bordi.

Per:

Supporto per manicotto di smerigliatura n. art. 553600.

Descrizione tecnica

Bussole larghezza.	20 mm
Ø Bussola	30 mm

Grana	40
Grado di finezza	grosso
Materiale abrasivo	Corindone normale
Sigla materiale abrasivo	A
Forma manicotti	cilindrico
Tipo di prodotto	Manicotto di smerigliatura

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	limitatamente adatto		
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		

Accessori

Supporto per manicotti di smerigliatura fessurati, Ø
Gambo 6 mm Ø Testa × Lunghezza testa 30X20 mm

553600 30X20