

**Garant****Fresa rotativa Z1 – grossa, HM, Modello: G1020****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	540600 G1020
GTIN	4045197155863
Classe articolo	51D

**Descrizione****Esecuzione:**

Ø codolo 6 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Forma a punta** (SPG).

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Descrizione tecnica**

Forma	G1020
Grado di finezza della dentatura	grosso
Lunghezza complessiva	60 mm
Sigla della dentatura	Z1
Ø Testa	10 mm
Descrizione della forma	a punta
Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	20 mm
Serie	Dentatura Z1

Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	limitatamente adatto		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
Legno	limitatamente adatto		