

**Garant****LOEU 130708 TR-M, HB7525, Modello: ST900**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215131 ST900
GTIN	4045197866844
Classe articolo	21A

## Descrizione

**Nota:**Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 10$  mm

Codice ISO Inserto: LOEU 130708 TR-M

Modello: ST900

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento  $f_z$ : 0,2 mm

## Descrizione tecnica

Modello	ST900
Avanzamento $f_z$	0,2 mm
Codice ISO Inserto	LOEU 130708 TR-M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB7525
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	255 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	190 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	130 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	limitatamente adatto	90 m/min	P
a umido max.	limitatamente adatto		
a umido min.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		