

**Garant****LOEU 130708 TR-M, HB735, Modello: UNI**

## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	215151 UNI
GTIN	4045197866899
Classe articolo	21A

## Descrizione

**Nota:**Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 10$  mm

Codice ISO Inserto: LOEU 130708 TR-M

Modello: UNI

Raggio di curvatura: 0,8 mm

## Descrizione tecnica

Modello	UNI
Codice ISO Inserto	LOEU 130708 TR-M
Raggio di curvatura	0,8 mm
Tipo	HB735
Materiale da taglio	HM
Numero di sostituzioni/taglienti	4
Tipo di prodotto	Inserti per fresatura

**Dati utente**

	<b>Idoneità</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Codice ISO</b>
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	200 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	160 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	130 m/min	P
Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	40 m/min	S
GG(G)	idoneo	200 m/min	K
Uni	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		