

**Garant****LOEU 130708 R-L, HB7940, Modello: Ti**

## Dati di ordinazione

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 215142 Ti     |
| GTIN            | 4045197867001 |
| Classe articolo | 21A           |

## Descrizione

**Nota:**Valori indicativi per  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 8$  mm

Codice ISO Inserto: LOEU 130708 R-L

Modello: Ti

Raggio di curvatura: 0,8 mm

Avanzamento  $f_z$ : 0,12 mm

## Descrizione tecnica

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Codice ISO Inserto               | LOEU 130708 R-L |
| Avanzamento $f_z$                | 0,12 mm         |
| Modello                          | Ti              |
| Raggio di curvatura              | 0,8 mm          |
| Tipo                             | HB7940          |
| Materiale da taglio              | HM              |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 4               |

Tipo di prodotto

Inserti per fresatura

**Dati utente**

|                              | <b>Idoneità</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatto | 130 m/min            | M                 |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | limitatamente adatto | 105 m/min            | M                 |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>   | idoneo               | 50 m/min             | S                 |
| a umido max.                 | idoneo               |                      |                   |
| a umido min.                 | idoneo               |                      |                   |
| a secco                      | limitatamente adatto |                      |                   |
| Aria                         | limitatamente adatto |                      |                   |