

**Dischi abrasivi (A), Ø 76,2 mm, Grana: 60****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	553955 60
GTIN	4045197526281
Classe articolo	52E

Descrizione**Esecuzione:**

Collegamento ottimale di platorello e mola abrasiva grazie al sistema di serraggio rapido (filettatura interna). Sostituzione manuale, rapida e semplice del foglio anche dopo utilizzi massicci.

Corindone normale (A) per impiego universale.

Alloggiamento centrale del foglio abrasivo e conseguente rotazione priva di vibrazioni.

Uso:

Per smerigliatura di piccole superfici anche con contorni diversi nella costruzione di utensili, sagome, modellini, macchine, apparecchi e contenitori. Riduzione dei costi dei processi di lavoro a più fasi in seguito ai tempi di sostituzione ridotti.

Nota:

Altre dimensioni e granulometrie disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Grana	60
Ø Disco	76,2 mm
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	Ø 76,2 mm
Numero massimo giri	20000 min ⁻¹

Tipo di prodotto

Disco abrasivo

Dati utente

	Idoneità	V_c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	limitatamente adatto		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
a secco	idoneo		

AccessoriPlatorello in gomma, gambo di Ø 6 mm medio-duro Ø
Esterno 75M mm

553920 75M