

Garant**Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, destra, Ø Codolo / Misura inserto:
25/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251724 25/16
GTIN	4045197867995
Classe articolo	21T

Descrizione tecnica

Altezza di serraggio L ₂	24 mm
Spostamento centrale L ₃	17 mm
Angolo di regolazione κ	93 grado
Staffa di fissaggio	259038 4
Vite per sottopiacchetta	259025 3
Lunghezza complessiva L	200 mm
Sottopiacchetta	259031 39
Vite per staffa	259021 4
Codice ISO portautensile	A25R MVUNR/L 16
Ø Preforatura minimo D _{min}	32 mm
Misura inserto	16 mm
Inserto adatto	VN.. 1604..
Ø Codolo D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3×D

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

Accessori

Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Vite per elemento di fissaggio Modello 4	259021 4
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500