

**Garant****Barra alesatrice con bloccaggio a staffa, destra, Ø Codolo / Misura inserto:  
32/16mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	251724 32/16
GTIN	4045197868206
Classe articolo	21T

**Descrizione tecnica**

Vite per sottopiacchetta	259025 3
Vite per staffa	259021 4
Angolo di regolazione $\kappa$	93 grado
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	40 mm
Misura inserto	16 mm
Sottopiacchetta	259031 39
Inserto adatto	VN.. 1604..
Altezza di serraggio $L_2$	31 mm
Lunghezza complessiva $L$	250 mm
Spostamento centrale $L_3$	22 mm
Staffa di fissaggio	259038 4
Codice ISO portautensile	A32S MVUNR/L 16
Ø Codolo $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	destra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Vite per sottoplacchetta Modello 3	259025 3
Staffa di fissaggio Modello 4	259038 4
Bit di precisione per viti Torx®, 1/4 pollice C 6,3 Impronta Torx® TX8	674248 TX8
Vite per elemento di fissaggio Modello 4	259021 4
Sottoplacchetta Modello 39	259031 39
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500