

**Garant**
**Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 32/22mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	251417 32/22
GTIN	4045197868312
Classe articolo	21T

## Descrizione tecnica

Inserto adatto	TN.. 2204..
Ø Preforatura minimo $D_{min}$	40 mm
Spostamento centrale $L_3$	22 mm
Altezza di serraggio $L_2$	31 mm
Angolo di regolazione $\kappa$	90 grado
Misura inserto	22 mm
Leva	259015 2
Set spine elastiche	259047 2
Lunghezza complessiva L	250 mm
Codice ISO portautensile	A32S PTFNR/L 22
Sottopiacchetta	259031 10
Vite per leva	259018 2
Set di molle	259044 2
Ø Codolo $D_s$	32 mm
Norma	DIN 8024
Tipo di impiego	sinistra
Profondità interna fino a	3xD

Passaggio interno per LR	sì
Applicazione	Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto	Barra alesatrice

## Accessori

Leva Modello 2	259015 2
Sottoplacchetta Modello 10	259031 10
Vite per leva Modello 6	259018 6
Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2	259047 2
Set di molle 10 pezzi Modello 2	259044 2
Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm	674242 3
Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm	659957 500