

Garant
Barra alesatrice in acciaio, sinistra, Ø Codolo / Misura inserto: 40/22mm


Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 251417 40/22 |
| GTIN | 4045197868329 |
| Classe articolo | 21T |

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Vite per leva | 259018 2 |
| Codice ISO portautensile | A40T PTFNR/L 22 |
| Angolo di regolazione κ | 90 grado |
| Leva | 259015 2 |
| Spostamento centrale L_3 | 27 mm |
| Lunghezza complessiva L | 300 mm |
| Set di molle | 259044 2 |
| Ø Preforatura minimo D_{min} | 50 mm |
| Altezza di serraggio L_2 | 38,5 mm |
| Misura inserto | 22 mm |
| Sottopiacchetta | 259031 10 |
| Inserto adatto | TN.. 2204.. |
| Set spine elastiche | 259047 2 |
| Ø Codolo D_s | 40 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo di impiego | sinistra |
| Profondità interna fino a | 3xD |

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Passaggio interno per LR | sì |
| Applicazione | Tornitura cilindrica interna |
| Tipo di prodotto | Barra alesatrice |

Accessori

| | |
|---|------------|
| Set di spine elastiche 10 pezzi Modello 2 | 259047 2 |
| Set di molle 10 pezzi Modello 2 | 259044 2 |
| Bit di precisione per esagono, 1/4 pollice E 6,3 Esagono 3 mm | 674242 3 |
| Leva Modello 2 | 259015 2 |
| Vite per leva Modello 6 | 259018 6 |
| Sottoplacchetta Modello 10 | 259031 10 |
| Giraviti dinamometrico con scala, attacco per lame intercambiabili Coppia massima 500 cNm | 659957 500 |