

**Garant**
**Mandrino idraulico sottile, BT 30 A = 85, Ø di serraggio D1: 4mm**


## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303446 4
GTIN	4045197868565
Classe articolo	31A

## Descrizione

### Esecuzione:

- **Struttura ultrasottile (profilo 3°).**
- **Proprietà di smorzamento ideali.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.**
- **Codoli con tornitura dura.**

### Uso:

- **In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.**
- **Laddove è richiesto un minore ingombro bordi.**
- **Per foratura, alesatura e fresatura.**
- **Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.**

### Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

### Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

## Descrizione tecnica

Sporgenza totale Dim. A	85 mm
Ø Attacco D <sub>1</sub>	4 mm
Ø Esterno D	40 mm
Ø D <sub>3</sub>	16,7 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm

L <sub>2</sub>	45 mm
Adattatore	BT 30 A = 85
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min <sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

## Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30