

Garant**Mandrino idraulico sottile, BT 30 A = 85, Ø di serraggio D1: 8mm**

Dati di ordinazione

Numero d'ordine	303446 8
GTIN	4045197868596
Classe articolo	31A

Descrizione

Esecuzione:

- **Struttura ultrasottile (profilo 3°).**
- **Proprietà di smorzamento ideali.**
- **Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.**
- **Codoli con tornitura dura.**

Uso:

- **In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.**
- **Laddove è richiesto un minore ingombro bordi.**
- **Per foratura, alesatura e fresatura.**
- **Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.**

Fornitura:

Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308760 – 308802, bussole di riduzione n. art. 302135 – 302187.

Descrizione tecnica

Ø Esterno D	40 mm
L ₂	46 mm
Ø Attacco D ₁	8 mm
Ø D ₃	20,8 mm
Ø D ₂	16 mm

Sporgenza totale Dim. A	85 mm
Adattatore	BT 30 A = 85
Norma attacco	JIS B6339
Norma attacco	ISO 7388-2
Forma	AD
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 3 μm
Strategia di truciolatura	HPC
Strategia di truciolatura	HSC
Tipo di prodotto	Mandrino idraulico

Accessori

Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308760 30
Codolo 60°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308785 30
Codolo 45°a tenuta stagna Adatti per coni 30	308765 30