

Garant**Portafrese con trascinatori frontale con fori per il lubrorefrigerante, PSC 80 corto, Mandrino di Ø d1: 40mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	308551 40
GTIN	4045197870728
Classe articolo	31C

Descrizione**Esecuzione:**

- **Con foro Balluffchip / RFID.**
- **Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).**
- **Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.**

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa n. art. 309860.

Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885; 309893.

Descrizione tecnica

Vite di serraggio per fresa di ricambio n. art. 309860 / 309861	40
Sporgenza totale Dim. A	60 mm
Mandrino di Ø d ₁	40 mm
Chiave speciale adatta n. art. 309840	40

Ø Esterno D	89 mm
Ø Attacco D ₁	40 mm
Adattatore	PSC 80 corto
Norma attacco	ISO 26623-1
Foro per il lubrorefrigerante	richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri	G 2,5 con 25000 min ⁻¹
Precisione della concentricità radiale	≤ 6 µm
Strategia di truciatura	HPC
Tipo di prodotto	Portafrese con trascinatori frontali

Accessori

Chiave speciale Per Ø mandrino 40 mm	309840 40
--------------------------------------	-----------