

Garant**Fresa rotativa Z9 – molto grossa (non ferrosi/Al), HM, Modello: F1225****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	543709 F1225
GTIN	4045197522382
Classe articolo	51D

Descrizione**Esecuzione:**

Codolo molto robusto con \varnothing 8 mm.

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro. **Forma a punta tonda** (RBF).

Uso:

Per lavori di fresatura con le massime sollecitazioni.

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Descrizione tecnica

Descrizione della forma	a punta tonda
Forma	F1225
Lunghezza complessiva	65 mm
\varnothing Testa	12 mm
Grado di finezza della dentatura	molto grossa (non ferrosi / Al)
Sigla della dentatura	Z9
\varnothing Gambo	8 mm
Lunghezza della testina	25 mm

Serie	Dentatura Z9
Materiale da taglio	HM
Tipo di prodotto	Fresa rotativa

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		