

**Garant****Microfresa rotativa Z5 – fine, HM, Modello: M0307****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 546800 M0307  |
| GTIN            | 4045197156662 |
| Classe articolo | 51D           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Le frese rotative **GARANT** sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo in metallo duro.

Microfresse rotative in HM con Ø codolo 3 mm.

**Uso:**

Sia per l'utilizzo manuale sia per l'utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

**Descrizione tecnica**

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Forma                            | M0307          |
| Descrizione della forma          | conica a punta |
| Sigla della dentatura            | Z5             |
| Ø Testa                          | 3 mm           |
| Grado di finezza della dentatura | fine           |
| Lunghezza complessiva            | 40 mm          |
| Ø Gambo                          | 3 mm           |
| Lunghezza della testina          | 7 mm           |
| Serie                            | Dentatura Z5   |
| Materiale da taglio              | HM             |

Tipo di prodotto

Fresa rotativa

**Dati utente**

|                                  | <b>Idoneità</b>      | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Codice ISO</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>  | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup> | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 55 HRC                 | idoneo               |                      |                   |
| Acciaio < 60 HRC                 | limitatamente adatto |                      |                   |
| INOX                             | limitatamente adatto |                      |                   |
| Ti                               | limitatamente adatto |                      |                   |
| GG(G)                            | limitatamente adatto |                      |                   |