

## Set di calibri filettati non passa ad anello, Contenuto set: M3-M12



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	486065 M3-M12
GTIN	4045197329615
Classe articolo	48B

### Descrizione

**Esecuzione:**

Per filettatura metrica ISO a norma DIN 2279–2299. Ø esterno di presa zigrinato. Lato non passa contrassegnato in rosso.

**Norma:**

Tolleranze und Abmaße nach **DIN 13 Blatt 16 und 17.**

**Contenuto:**

cad. 1 calibro filettato ad anello non passa n. art. 486050 <br> M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

**Fornitura:**

Inclusa solida custodia di legno con imbottitura protettiva di gomma piuma.

**Nota:**

Calibri contafiletti per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

### Descrizione tecnica

Contenuto set	M3-M12
Norma	DIN 13
Tipo di filettatura	M
Imballaggio	Custodia rigida

Taratura	S14
Tipo di prodotto	Set di calibri filettati non passa ad anello

## Servizi

Certificato DAkkSCertif. DAkkS set anelli filettati Contenuto set M3-M12	020750 M3-M12
Rapporto di taraturaRapp. Tarat. set anelli filettati Contenuto set M3-M12	020740 M3-M12

## Accessori

FilettaturaCalibro non passa ad anello 6g NP Filettatura M6	486050 M6
FilettaturaCalibro non passa ad anello 6g NP Filettatura M5	486050 M5
FilettaturaCalibro non passa ad anello 6g NP Filettatura M12	486050 M12
FilettaturaCalibro non passa ad anello 6g NP Filettatura M10	486050 M10
FilettaturaCalibro non passa ad anello 6g NP Filettatura M4	486050 M4
FilettaturaCalibro non passa ad anello 6g NP Filettatura M8	486050 M8
FilettaturaCalibro non passa ad anello 6g NP Filettatura M3	486050 M3