

**Garant****Mola abrasiva grossa, AR, Modello: KU16****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	551200 KU16
GTIN	4045197239495
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Le **mole abrasive GARANT** con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per **lavorazioni in piano e dei bordi** e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all'elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.

Mole abrasive con gambo con legante ceramico in **corindone nobile rosa (AR)**. Esecuzione medio-dura.

Grana grossa. Lunghezza gambo 40 mm.

**Uso:**

Per la lavorazione universale di **acciai non legati e poco legati** e **fusione di acciaio**.

Velocità di taglio consigliata 30 – 50 m/s.

**Descrizione tecnica**

Ø Testa	16 mm
Lunghezza codolo	40 mm
Grado di finezza	grosso
Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	16 mm
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)

Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	AR
Tipo di prodotto	Mola abrasiva