

Garant**Mola abrasiva grossa, AR, Modello: KU20****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 551200 KU20 |
| GTIN | 4045197239501 |
| Classe articolo | 51E |

Descrizione**Esecuzione:**

Le **mole abrasive GARANT** con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per **lavorazioni in piano e dei bordi** e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all'elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.

Mole abrasive con gambo con legante ceramico in **corindone nobile rosa (AR)**. Esecuzione medio-dura.

Grana grossa. Lunghezza gambo 40 mm.

Uso:

Per la lavorazione universale di **acciai non legati e poco legati** e **fusione di acciaio**.

Velocità di taglio consigliata 30 – 50 m/s.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Lunghezza codolo | 40 mm |
| Grado di finezza | grosso |
| Ø Testa | 20 mm |
| Ø Gambo | 6 mm |
| Lunghezza della testina | 20 mm |
| Materiale abrasivo | Corindone normale (A) |

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Attributo del nome del prodotto | AR |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva |