

**Garant****Mola abrasiva grossa, AW-AN, Modello: ZY2025****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	551700 ZY2025
GTIN	4045197239754
Classe articolo	51E

**Descrizione****Esecuzione:**

Le **mole abrasive GARANT** con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per **lavorazioni in piano e dei bordi** e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all'elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.

Mola abrasiva con gambo in qualità speciale di **corindone misto**, grana 30 (grossa) e legante ceramico. Ø Gambo 6 mm, lunghezza gambo 40 mm.

**Uso:**

Per la sgrossatura di **ghisa** e **INOX**. Velocità di taglio consigliata 40 – 50 m/s.

**Descrizione tecnica**

Ø Testa	20 mm
Lunghezza codolo	40 mm

Grado di finezza	grosso
Ø Gambo	6 mm
Lunghezza della testina	25 mm
Materiale abrasivo	Corindone normale (A)
Sigla materiale abrasivo	A
Attributo del nome del prodotto	AW-AN
Tipo di prodotto	Mola abrasiva