

Garant**Mola abrasiva grossa, AW-AN, Modello: ZY2040****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 551700 ZY2040 |
| GTIN | 4045197239761 |
| Classe articolo | 51E |

Descrizione**Esecuzione:**

Le **mole abrasive GARANT** con gambo (certificate OSA e collaudate a norma DIN EN 12 413), per durezza, legante, tipi e grandezze di grana, si adattano in modo ottimale ai casi di utilizzo indicati e a una gamma di utilizzo anche più ampia. La rotazione coassiale precisa consente di lavorare senza vibrazioni, senza fatica e senza danneggiare macchina e pezzo. Le mole abrasive GARANT con gambo sono concepite per **lavorazioni in piano e dei bordi** e si contraddistinguono grazie alla massima capacità di asportazione unitamente all'elevata durata e a una qualità superficiale uniforme del pezzo.

Mola abrasiva con gambo in qualità speciale di **corindone misto**, grana 30 (grossa) e legante ceramico. Ø Gambo 6 mm, lunghezza gambo 40 mm.

Uso:

Per la sgrossatura di **ghisa** e **INOX**. Velocità di taglio consigliata 40 – 50 m/s.

Descrizione tecnica

| | |
|------------------|--------|
| Grado di finezza | grosso |
| Ø Testa | 20 mm |

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lunghezza codolo | 40 mm |
| Ø Gambo | 6 mm |
| Lunghezza della testina | 40 mm |
| Materiale abrasivo | Corindone normale (A) |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Attributo del nome del prodotto | AW-AN |
| Tipo di prodotto | Mola abrasiva |