

**Filettatura fine Calibro non passa ad anello 6g NP, M × Passo: 16X1****Dati di ordinazione**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 486210 16X1   |
| GTIN            | 2050001036117 |
| Classe articolo | 48B           |

**Descrizione****Esecuzione:**

Il primo filetto affilato (a partire da 1 mm di passo) rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura del filetto stesso.

Esecuzione a norma **DIN 2279– 2299**.

**Uso:**

Per filettatura metrica fine ISO, destra, DIN 13.

**Norma:**

Tolleranze und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Nota:**

Calibri per filettature fini con altri passi, filetti Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF e NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.

**Descrizione tecnica**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Filettatura             | M16  |
| Passo della filettatura | 1 mm |
| Classe di tolleranza    | 6g   |
| Taratura                | L12  |

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Tipologia di calibro | Calibro non passa                     |
| Campo di tolleranza  | g                                     |
| Norma                | DIN 13                                |
| Tipo di filettatura  | MF                                    |
| Qualità              | 6                                     |
| Tipo di prodotto     | Calibro filettato ad anello non passa |

### Servizi

|   |            |
|---|------------|
| Certificato DAkkSCalibro filettato ad anello Ø massimo 100 mm   | 028640 100 |
| Rapporto di taraturaCalibri filettati ad anello Ø Massimo 20 mm | 028600 20  |