

**HOLEX**

**Spazzole lamellari in tela abrasiva con gambo tessuto / tela, fine, Ø Testa × Larghezza testa: 80X50mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554930 80X50
GTIN	4045197241160
Classe articolo	52E

## Descrizione

### Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle attorno all'asse dell'utensile. La combinazione con tela abrasiva **augmenta** l'azione levigante **del tessuto**. Ø Codolo 6 mm.

### Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri metalli legati, ma anche metalli non ferrosi.

## Descrizione tecnica

Larghezza della testa	50 mm
Numero massimo giri	7000 min <sup>-1</sup>
Velocità consigliata	4000 min <sup>-1</sup>
Ø Gambo	6 mm
Ø Testa	80 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Confronto granulometrico	280 / 240

Grado di finezza	fine
Attributo del nome del prodotto	fine
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Al/Mg	idoneo		
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		