

HOLEX

Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Tessuto (A), grosso, Ø Testa × Larghezza testa: 40X20mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 554950 40X20 |
| GTIN | 4045197241177 |
| Classe articolo | 52E |

Descrizione

Esecuzione:

Disposizione a ventaglio delle lamelle in tessuto attorno all'asse dell'utensile. Ø Codolo 6 mm. Tessuto con corindone normale (A) incorporato. Realizza una **finitura opaca e uniforme**.

Uso:

Per rimuovere impurità e strati di ossido dai metalli, nonché per opacizzare gli acciai al Cr-Ni e altri metalli legati, ma anche metalli non ferrosi.

Descrizione tecnica

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Larghezza della testa | 20 mm |
| Numero massimo giri | 14000 min ⁻¹ |
| Velocità consigliata | 7500 min ⁻¹ |
| Ø Gambo | 6 mm |
| Ø Testa | 40 mm |
| Sigla materiale abrasivo | A |
| Confronto granulometrico | 100 |

| | |
|---------------------------------|--|
| Grado di finezza | grosso |
| Attributo del nome del prodotto | grosso |
| Tipo di prodotto | Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo |

Dati utente

| | Idoneità | V _c | Codice ISO |
|----------------------------------|----------------------|----------------|------------|
| Al/Mg | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 900 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 1400 N/mm ² | idoneo | | |
| Acciaio < 55 HRC | idoneo | | |
| Acciaio < 60 HRC | limitatamente adatto | | |
| Acciaio < 67 HRC | limitatamente adatto | | |
| INOX | idoneo | | |
| Ti | limitatamente adatto | | |
| GG(G) | idoneo | | |
| CuZn | idoneo | | |
| Alluminio, CFRP | idoneo | | |
| Legno | idoneo | | |
| Vernice | limitatamente adatto | | |
| a secco | idoneo | | |