

HOLEX

**Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo Tessuto ondulato, grosso,
Ø Testa × Larghezza testa: 80X50mm**



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	554975 80X50
GTIN	4045197678836
Classe articolo	52E

Descrizione

Esecuzione:

Tessuto abrasivo ripiegato sinusoidale senza bordi tagliati. Ø Codolo 6 mm.

Uso:

Per **opacizzazione pulita e lucidatura.**

Descrizione tecnica

Larghezza della testa	50 mm
Numero massimo giri	7000 min ⁻¹
Velocità consigliata	4000 min ⁻¹
Ø Gambo	6 mm
Ø Testa	80 mm
Sigla materiale abrasivo	A
Confronto granulometrico	100
Grado di finezza	grosso

Attributo del nome del prodotto	grosso
Tipo di prodotto	Spazzole lamellari in tessuto abrasivo con gambo

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Al/Mg	limitatamente adatto		
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	idoneo		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 67 HRC	limitatamente adatto		
INOX	idoneo		
Ti	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
CuZn	idoneo		
Alluminio, CFRP	idoneo		
Legno	idoneo		
Vernice	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		